



Descrizione

Flaconi da 25 litri con scala graduata stampata in blu, colore naturale, con parete particolarmente spessa, in polietilene infrangibile

- La grande apertura Ø 50 mm agevola riempimento, svuotamento e pulizia
- Tappo a vite imperdibile
- Idoneità all'uso come tanica di decantazione
- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Protezione UV per una lunga durata
- Con apertura chiusa da tappo a vite per l'inserimento a vite di rubinetti di scarico e valvole ad angolo (attacco filettato largo 22 mm)
- Su richiesta: Possibilità di produzione fuori serie senza apertura con tappo a vite, possibilità di stampa, etichettatura, personalizzazione del colore e della stampa della scala graduata
- Accessori a parte: Rubinetti di scarico (cod. art. 550100+560100), valvole ad angolo (cod. art. 520100+520700)
- Pezzi di ricambio: Manico a staffa o manico di trasporto, attacco filettato Ø 65 mm e kit tappi comprendente tappi a vite e 2 guarnizioni
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- $w = \varnothing$ interno dell'apertura di riempimento = 50 mm / $a =$ filettatura Ø esterno = 65 mm
- Diametro $d=275$ mm / Altezza $a=580$ mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	823510
GTIN	4007228823516
Tariffa doganale	39233090
Unità di imballaggio	2

Colore	naturale
Volume in L	25
Peso (kg)	1,78
P x L x A (mm)	275 x 275 x 580

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	2
P x L x A (mm)	518 x 335 x 680

Peso lordo unità di imballaggio kg	4,17
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	15
Numero di strati	3
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,19

Cartoni per strato	5
Peso (kg)	82,55