


Performance C Series

Intel CPU Kühler I404T

Mit dem I404T Intel Kühler aus der Performance C Serie präsentiert Xilence einen kompakten und dennoch leistungsstarken Top-Flow Kühler für potente Mehrkern-Prozessoren. Der Kühler punktet mit einem laufruhigem 92mm-Lüfter und innovativer Lamellen-Design. Dieses Design sorgt dafür, dass die Luft noch leichter durch die unzähligen Lamellen zirkulieren und die Lüfterdrehzahl des PWM geregelten 92mm Lüfters sehr niedrig gehalten werden kann. Zudem gestaltet sich der Wärmeübergang zwischen CPU und Kühler aufgrund des direkten Kontaktes der Heatpipes zur CPU äußerst effizient und sehr gleichmäßig.



Produktspezifikationen

- Leiser, flüssigkeitsgelagerter 92mm PWM Lüfter
- Vier 6mm Kupferheatpipes für maximale Wärmeabfuhr
- Innovatives Lamellendesign
- Geeignet für die Intel Sockel LGA 1150/1151/1155/1156/1700/1200
- Inklusive Wärmeleitpaste

Technische Daten

Sockel	LGA 1150/1151/1155/1156/1700/1200
CPU max. Watt	125W
Lüftergröße	92 x 92 x 25mm
Lüftergeschwindigkeit	600 - 2200 ± 10% RPM
Luftdurchsatz	65.4 CFM
Lüftersteuerung	ja
Geräuschpegel	14.0 - 21.8 dB (A)
Wärmeleitpaste	enthalten
Abmessungen (H/B/T)	55 x 100 x 105mm
Gewicht	250g

Logistische Daten

Herstellernummer	I404T
Artikelnummer	XC041
EAN Barcode	4044953501180