

Treston Tischwagen

Traglast 150 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 800 x 430
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL7045
Telegrau, Mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 526683



TRESTON

5 YEARS
WARRANTY



Treston Tischwagen mit 2 verstellbaren Etagen

Tischwagen

- Traglast 150 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 800 x 430 mm
- Höhe x Länge x Breite 1015 x 900 x 535 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Schutzkante
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045
Telegrau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Wagentyp	Etagenwagen	Euronorm	nein
Traglast	150 kg	Aufbauten	keine
Ladeflächenlänge	800 mm	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenbreite	430 mm	Schiebebügel	1 Stück
Etagen Anzahl	2 Stück	klappbar	nein
Material Etage(n)	Holz	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast Etage	50 kg	Bereifung	Vollgummi
Etage(n) Ausstattung	Schutzkante	Durchmesser Rad	125 mm
Etage(n) Funktion	höhenverstellbar	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Etagenausrichtung	gerade	Radanordnung	rechteckig
Höhe	1015 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	900 mm	Farbe	telegrau // RAL7045
Breite	535 mm	Garantie	5 Jahre
Material	Stahl	Gewicht	16,7 kg