

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 261771

Neoprenhandschuhe Neo Stretch Pro | puderfrei

Produktbild



Produktbeschreibung

- Einmalhandschuhe aus Neopren
- extrem elastisch, sehr starke Dehnbarkeit
- perfekte Passform und exzellente Tastsensibilität
- ermöglicht sehr schnelles An- und Ausziehen, zeitsparend
- Schutz gegen Viren, Bakterien und Pilze
- puderfrei, Rollrand, unsteril, beidhändig tragbar

Einsatzbereich

- für Labor, Pharmazie und medizinische Bereiche

Spezifikation

Verpackungsart	Karton
Farbe	Türkis
Größe	6/XS
Länge	24cm

Zusatzinformationen Handschuhe

Oberfläche	texturiert	
Stärke in mm (± 10%)	Fingerspitzen:	0.08
	Handflächen:	0.06
	Schaft:	0.05
Reißfestigkeit (Min.) in N	6	
Dehnbarkeit (Min.) in %	700	

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 261771

Neoprenhandschuhe Neo Stretch Pro | puderfrei

Klassifizierung

Produktbezogene Normen	CE PSA VO (EU) 2016-425 CAT 1 EN 420 CE MDR 2017-745 EN 455 1-4
------------------------	---

Produkteigenschaften

Qualitätsstufe	6 von 8
Öl- & Fettbeständigkeit	5 von 8
Reißfestigkeit	6 von 8
Abriebfestigkeit	5 von 8
Chemikalienbeständigkeit	5 von 8
Puderfrei	ja

Verpackung

Art der Innenverpackung	Karton
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	100
Menge Außenkarton	1.000
Menge CCG 1-Palette	48.000
Menge Voll-Palette	108.000
LxBxH Außenkarton in cm	28,5 x 24,5 x 22,0
Volumen in m ³ Außenkarton	0.0153615
Bruttogewicht Außenkarton in gr	7.824

Weiterführende Informationen

Zolltarif-Nr.	4015190000
EAN-Innenverpackung	4015544710953

Stand 27.09.2021

Seite 2/3

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 261771

Neoprenhandschuhe Neo Stretch Pro | puderfrei

EAN-Außenkarton	4015544906424
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.