




## NOBLO SPOT

weiß, 2700K, 36°, inkl. 1P.-Adapter

Dreh- und schwenkbarer LED Strahler NOBLO mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schiene-System. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist mit einer Premium LED Modul bestückt.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001863
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Schiene Decke, Schiene Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,8
Anzahl Leuchten an LS B16A	128
Anzahl Leuchten an LS C16A	160
Höhe Einschaltstrom	3.5 A
Dauer Einschaltstrom	120 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.4
Lumen	620 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin

## Lichtquelle

916369	
--------	---

<b>Abstrahlwinkel</b>	36 °
<b>Farbe</b>	weiß
<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX Daten</b>	L70B50
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Länge</b>	10.5 cm
<b>Höhe</b>	10.7 cm
<b>Durchmesser</b>	5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.245 kg
<b>Bruttogewicht</b>	0.325 kg