

Artikelnummer: 129855

Kurzbeschreibung: Tischwagen, 3
Ladeflächen/Blechwannen, 995 x 695 mm,
Tragkraft 400 kg

Langbeschreibung: Tischwagen, 3
Ladeflächen/Blechwannen, 995 x 695 mm,
Tragkraft 400 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm).
Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager,
Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen
gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen
(nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und
Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenböden als
Blechwanne ausgeführt, öldicht verschweißt,
Aufkantung 30 mm. Rahmen aus Stahlrohr (a'Ëœ
26,9 x 1,75 mm). Pulverbeschichtung in Enzianblau
(RAL5010). Ladefläche: 995 x 695 mm

700 mm

Schiebegriffhöhe: 840 mm

57 kg

Rad a'Ëœ: 200 mm

Etagenhöhe: 250/545/840 mm

Au ssenma ss: 1200 x

Tragkraft: 400 kg

Eigengewicht:



EAN/GTIN: 4250448501805