

Artikelnummer: 156823

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8922, fahrbar, 5 Schubladen, 2 Fachböden mit Tür, B 1500 x T 700 x H 880 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8922, fahrbar, 5 Schubladen, 2 Fachböden mit Tür: Die fahrbare Werkbank Serie 8922 bietet fünf unterschiedlich gro sse Schubladen und zwei Fachböden mit abschlie ssbaren Türen. Bestellbar ist die Werkbank Serie 8922 in zwei Breiten. Dieses Modell der Werkbank Serie 8922 ist fahrbar. Dafür verfügt sie über je zwei Bock- und Lenkrollen mit Feststellern gegen ein ungewolltes Wegrollen. Zudem bietet die Werkbank eine Arbeitsplatte aus Buche-Massiv mit einer Stärke von 40 mm. Die Oberfläche ist bereits geschliffen und geölt. Als unempfindlich erweist sich auch die pulverbeschichtete Schwei sskonstruktion. Dieses Modell der Werkbank Serie 8922 schafft viel Stauraum. Ausgestattet mit vier Schubladen mit 120 mm Höhe und einer Schublade mit 60 mm Höhe, tragen diese je Lasten von bis zu 100 kg. Auch die zwei Fachböden eignen sich zum Aufbewahren von Materialien. Dank Zentralverriegelung und Türen abschlie sssbar, sind Ihre Waren sicher verwahrt. Die Werkbank Serie 8922 hat eine Flächenlast von max. 450 kg und steht in einer Breite von wahlweise 1250 mm oder 1500 mm zur Verfügung. Weitere Details: Fahrbar Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schwei sskonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfü ssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Rollen-ø: 125 mm, Bauhöhe 150 mm 5 Schubladen: 4 x 120 mm und 1 x 60 mm Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) Schubladen Tragkraft: 50 kg bzw. 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Tür: 1 x 360 mm, Öffnungsweite 180 Grad, selbstzuziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüssel Flächenlast: max. 450 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: wahlweise 1250 mm oder 1500 mm Höhe: 880 mm



EAN/GTIN: 4040376189974