

**Artikelnummer:** 95967

**Kurzbeschreibung:** Ölbindemittel Oel-Kleen 2000, Typ III R/SF, auch für Säuren & Laugen, Volumen 50 l, Pelletgröße 0,125-4 mm, Sack mit 50 kg, weiß

**Langbeschreibung:** Ölbindemittel Oel-Kleen 2000, Typ III R/SF, auch für Säuren & Laugen, Volumen 50 l, Pelletgröße 0,125-4 mm, Sack mit 50 kg, weiß: Feinkörniges Ölbindemittel auf Polyurethanbasis Bindet Öle, Emulsionen, Lack, Basen und Säuren Schwimmend und wasserabweisend Besonders hohes Absorptionsvermögen, welches durch Wasser kaum reduziert wird Geeignet für die Verwendung in Innenräumen, besonders für geflieste sowie versiegelte Werkstatt- und Industrieböden Universell einsetzbar in Werkstätten der Industrie in Autohäusern in Tankstellen in Transportunternehmen in Autokarosserien Entspricht den Klassifizierungskriterien für Mineralöl-Bindemittel Typ I/II/III R SFDie vom Bundesumweltministerium veröffentlichten "Anforderungen an Mineralölbindemittel" werden in vollem Umfang eingehalten Offiziell geprüft und zugelassen gemäß deutscher Gesetzgebung (Prüfzeugnis Nr. 22 0011921-16) Fassungsvermögen: 50 l (für ca. 30 Liter Heizöl EL) Pelletgröße: 0,125 bis 4 mm Farbe: weiß



**EAN/GTIN:** 4260547820028