

## Thurmetall armoire multicases

hauteur x largeur x profondeur 1995 x 905 x 582 mm, avec 18 compartiments, répartition 3x6, largeur du compartiment 300 mm, 2 prises de courant par compartiment, prises exécution D, A, NL, verrouillable avec Key Lock, soubassement socle, corps en bleu pigeon, face avant en bleu clair

Numéro d'article: 146105



THURMETALL



## Thurmetall Armoire à casiers électrique

Exécution DE, A, NL avec prises de courant à contact de protection

armoire multicases





- hauteur x largeur x profondeur 1995 x 905 x 582 mm
- avec 18 compartiments, répartition 3x6
- largeur du compartiment 300 mm
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- 2 prises de courant par compartiment
- prises exécution D, A, NL
- porte battante perforée
- portes à fleur
- avec porte-étiquette
- verrouillable avec Key Lock
- soubassement socle
- structure en acier, soudé
- corps en bleu pigeon
- face avant en bleu clair



## Détails techniques

type de meuble	armoire	verrouillable	oui
type d'armoire	armoire multicases	système de fermeture	Key Lock
hauteur	1995 mm	matériau	acier
largeur	905 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	582 mm	Variante nationale	exécution D, A, NL
équipement armoire	casiers, prises de courant	couleur du corps	bleu pigeon
compartiments	18 pièce	couleur de la face avant	bleu clair
Compartimentage	3x6	type de porte	porte battante perforée
hauteur de compartiment	300 mm	angle d'ouverture de porte	110 °
largeur de compartiment	300 mm	Poids	73,84 kg
soubassement	socle		

## Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221121		papier d'essuyage, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm, qualité de papier cellulose, lisse, en vieux rose
222681		gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron
531287		cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante