


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 2117 Handpallettruck



Robuust frame en dubbel omgezette vorken, gepoedercoat geel. Hydraulische handpomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, gepoedercoat zwart, greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen. Stuurhoek 2 x 100°. Inrijrol aan de punt van de vork. Geringe rolweerstand, streeploos.

## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	2500
<b>Totale lengte (mm)</b>	1540
<b>Totale breedte (mm)</b>	540
<b>Hefhoogte (mm)</b>	85 - 200
<b>Vorklengte (mm)</b>	1150
<b>Vorkbreedte (mm)</b>	160
<b>Totale vorkbreedte (mm)</b>	540
<b>Wielen</b>	Polyurethaan
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 50
<b>Material vorkrollen</b>	Polyurethaan tandem
<b>Vorkrollen diameter x breedte (mm)</b>	80 x 70
<b>Gewicht (kg)</b>	76
<b>Land van herkomst</b>	Maleisië
<b>Garantie (jaren)</b>	2
<b>Douanenummer</b>	84279000
<b>GTIN</b>	4017976021171