

Dachlüftereinheit für 483 mm (19") Wandgehäuse



- ✓ Robustes Stahlblech
- ✓ inkl. Thermostat & Schalter
- ✓ einfache Installation im Dachmodul
- ✓ erhältlich in Grau und Schwarz

Kurzbeschreibung

Dachlüftereinheit für 483 mm (19") Wandgehäuse, 2 Lüfter, inkl. Thermostat und Schalter

Features

- Gehäuse aus robustem Stahlblech
- Lüfter mit Gitterabdeckung
- Geräuschpegel: 47 dB/m
- Inkl. Thermostat, einstellbar von 0 °C bis zu +70 °C
- Ein-/Ausschalter
- Luftdurchsatz: 4,6 m³/min
- 1,8 m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Produktübersicht

Die Dachlüftereinheiten sind geeignet für alle 483 mm (19") Wandgehäuse. Die Installation im Dachmodul kann schnell und einfach vorgenommen werden. Ein Schalter, sowie ein regalbares Thermostat, sorgen für optimale Anpassungsmöglichkeiten.

Artikelnummer Information

Artikelnummer	Farbe	Produktabmessungen HxBxT in mm	Anzahl der verbauten Lüfter
DN-19 FAN-2-WM-T	Grau (RAL 7035)	90x345x150 mm	2
DN-19 FAN-2-WM-T-SW	Schwarz (RAL 9005)		

Technische Zeichnungen

