

Verschlussstopfen Kunststoff für Rund- und Vierkantrohre, Form A, rund

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Grundkörper Polyethylen.

Ausführung:

Grundkörper schwarz.

Hinweis:

*Der Artikel weist infolge des Materialverhaltens und der Geometrie Längsverzug auf
- für Gleiter und Fußstopfen gut geeignet.

Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.

Die Anzahl der Lamellen je Stopfen variiert zwischen 2-4 Lamellen.


Anwendung:

Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet.

Montage:

Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Form-Typ	D	H	L	Passend zu
K0494.000100815	A	rund	10	3,5	10	Ø10x0,8-1,5
K0494.000120820	A	rund	12	3,5	10	Ø12x0,8-2
K0494.000130820	A	rund	13	4	10,5	Ø13x0,8-2
K0494.000140820	A	rund	14	5	11,5	Ø14x0,8-2
K0494.000150820	A	rund	15	3	11,5	Ø15x0,8-2
K0494.000160820	A	rund	16	5	11,5	Ø16x0,8-2
K0494.018150	A	rund	18	5	11,5	Ø18x0,8-2

Verschlussstopfen Kunststoff für Rund- und Vierkantrohre, Form A, rund

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Form-Typ	D	H	L	Passend zu
K0494.000182535	A	rund	18	5	11,5	Ø18x2,5-3,5
K0494.000190825	A	rund	19	5	11,5	Ø19x0,8-2,5
K0494.020200	A	rund	20	5	11,5	Ø20x0,8-2,5
K0494.000210825	A	rund	21	5	11,5	Ø21x0,8-2,5
K0494.000220830	A	rund	22	5	11,5	Ø22x0,8-3
K0494.000230830	A	rund	23	5	11,5	Ø23x0,8-3
K0494.000240825	A	rund	24	5	11,5	Ø24x0,8-2,5
K0494.025200	A	rund	25	5	11,5	Ø25x1-3
K0494.000253050	A	rund	25	5	11,5	Ø25x3-5
K0494.000260830	A	rund	26	5	11,5	Ø26x0,8-3
K0494.000270830	A	rund	27	5	11,5	Ø27x0,8-3
K0494.000280825	A	rund	28	5	11,5	Ø28x0,8-2,5
K0494.030200	A	rund	30	5	11,5	Ø30x0,8-2,5
K0494.000302545	A	rund	30	5	11,5	Ø30x2,5-4,5
K0494.000320830	A	rund	32	5	11,5	Ø32x0,8-3
K0494.000322545	A	rund	32	5	11,5	Ø32x2,5-4,5
K0494.000340830	A	rund	34	5	11,5	Ø34x0,8-3
K0494.000343540	A	rund	34	5	11,5	Ø34x3,5-4
K0494.000351030	A	rund	35	5	11,5	Ø35x1-3
K0494.000353050	A	rund	35	5	11,5	Ø35x3-5
K0494.000361030	A	rund	36	5	11,5	Ø36x1-3
K0494.000371030	A	rund	37	5	11,5	Ø37x1-3
K0494.000381030	A	rund	38	5	11,5	Ø38x1-3
K0494.000383050	A	rund	38	5	11,5	Ø38x3-5
K0494.040300	A	rund	40	5	11,5	Ø40x1-3
K0494.040400	A	rund	40	5	11,5	Ø40x3-5
K0494.000420825	A	rund	42	5	11,5	Ø42x0,8-2,5
K0494.000422550	A	rund	42	5	11,5	Ø42x2,5-5
K0494.000432025	A	rund	43	5	11,5	Ø43x2-2,5
K0494.000433035	A	rund	43	5	11,5	Ø43x3-3,5
K0494.000441232	A	rund	44,5	5	11,5	Ø44,5x1,2-3,2
K0494.000450830	A	rund	45	5	11,5	Ø45x0,8-3
K0494.000453050	A	rund	45	5	11,5	Ø45x3-5
K0494.000461535	A	rund	46	5	11,5	Ø46x1,5-3,5
K0494.000481236	A	rund	48,4	6	11,5	Ø48,4x1,2-3,6
K0494.000482552	A	rund	48,4	6	11,5	Ø48,4x2,5-5,2
K0494.000501025	A	rund	50	5	11,5	Ø50x1-2,5
K0494.050400	A	rund	50	5	11,5	Ø50x2,5-4,5
K0494.000521535	A	rund	52	5	14,5	Ø52x1,5-3,5
K0494.000551030	A	rund	55	5	14,5	Ø55x1-3
K0494.000553050	A	rund	55	5	14,5	Ø55x3-5
K0494.000601030	A	rund	60	5	18	Ø60x1-3
K0494.000603050	A	rund	60	5	18	Ø60x3-5
K0494.000631535	A	rund	63,5	5	21	Ø63,5x1,5-3,5
K0494.000651535	A	rund	65	5	21	Ø65x1,5-3,5
K0494.000653050	A	rund	65	5	21	Ø65x3-5
K0494.000701035	A	rund	70	5	21	Ø70x1-3,5
K0494.000751035	A	rund	75	6	21	Ø75x1-3,5
K0494.000753050	A	rund	75	6	21	Ø75x3-5
K0494.000761540	A	rund	76,2	6	21	Ø76,2x1,5-4
K0494.000803055	A	rund	80	6	21	Ø80x3-5,5
K0494.000851540	A	rund	85	6	21	Ø85x1,5-4
K0494.000891840	A	rund	88,9	6	21	Ø88,9x1,8-4
K0494.000901540	A	rund	90	6	21	Ø90x1,5-4
K0494.000951540	A	rund	95	6	21	Ø95x1,5-4
K0494.001001540	A	rund	100	6	28	Ø100x1,5-4

