

Broszura informacyjna

83 60 015

Klucz nastawny do rur ze szczękami typu S

Z przyciskiem szybkiej regulacji

DIN 5234

- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Szybka i precyzyjna regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku
- Wymagają użycia niewielkiej siły dzięki funkcji samoczynnego zamykania
- Bez ryzyka niezamierzonego przestawienia ramion szczypiec
- Wysoka odporność na zużycie dzięki dodatkowo hartowanym zębom
- Ulepszone cieplnie ramiona szczypiec zapewniają dużą wytrzymałość
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo



Ogólna	
Nr art.	83 60 015
EAN	4003773075677
Szczypce	malowane proszkowo, czerwone
Waga	1.470 g
Wymiary	420 x 84 x 28 mm
Norma	DIN 5234
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres pracy	60 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 2 3/8
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 60 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	60 mm
Średnica wewnętrzna w calach	Ø 1 1/2 Cal
	37,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



