

Termékinformációk

97 33 01

KNIPEX MultiCrimp®

Krimpelő fogó cseretárral

- Csak egyetlen szerszám a leggyakoribb krimpelésekhez
- Krimpelő betétek gyors és egyszerű cseréje külön szerszám nélkül
- Cserebetétek biztonságos és védett tárolása körtárban
- Kényelmes, nagyteljesítményű krimpelő fogó profi minőségben
- Megbízható krimpelés, mint a fixe szerelt krimpelő betéteknél
- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett
- Körtár: műanyag, üvegszál-erősítésű



Altalános

Cikkszám	97 33 01
EAN	4003773066927
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	770 g
Méret	250 x 75 x 28 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	szigetetlen, nyitott dugaszoló csatlakozó (4,8 + 6,3 mm)
Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 — 6,0 mm ²
Fészkek száma	3
AWG	20 — 10

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Krimpelő betét csere: Tárhozozási kireteszelése, krimpelő betét kivétele a fogóból



Cserepozíció: a szervizkar kihajtása párhuzamos pofaállításhoz



A szervizkar behajtása és a fogó átnyomása után készen áll az újabb használatra

