

## Vouwkrat voor pallets

hoogte x lengte x breedte 915 x 800 x 1200 mm, belasting 500 kg, van kunststof in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw 9 voeten

VE 2 stuks

Artikelnummer: 118503



## Vouwkrat voor pallets

Vouwkrat voor pallets




- hoogte x lengte x breedte 915 x 800 x 1200 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 700 x 750 x 1150 mm
- draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1200 kg
- belasting 500 kg
- In euromaat
- van kunststof in grijs
- wanden gesloten
- wanddikte 6,5 mm
- legbord gesloten
- onderbouw 9 voeten
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +60 °C

## Technische details

baktype	Vouwkrat	vouwbaar	ja
euronorm	ja	wandconstructie	gesloten
hoogte	915 mm	wanddikte	6,5 mm
binnenhoogte	700 mm	vloerconstructie	gesloten
lengte	800 mm	onderbouw	9 voeten
binnenlengte	750 mm	plafond	ja
breedte	1200 mm	type deksel	stolpdeksel

binnenbreedte	1150 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +60 °C
draagvermogen statisch	4000 kg	geschikt voor levensmiddelen	nee
last	500 kg	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
draagvermogen dynamisch	1200 kg	kleur	grijs
materiaal	kunststof	gewicht	64 kg
nestbaar	nee		

## Dit past ook bij ...

221144		beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 7
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227910		unisex-werkbroek, maat XL, model comfortabel en wijd