

## fetra benne roulante étanche à l'huile

hauteur x longueur x largeur 780 x 1359 x 713 mm, capacité 0,25 m<sup>3</sup>, force 750 kg, Structure robuste en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, soubassement roulettes et fourreaux de fourche

Numéro d'article: 118540



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Benne roulante étanche à l'huile

### Adaptée aux charges moyennes

benne roulante étanche à l'huile


- hauteur x longueur x largeur 780 x 1359 x 713 mm
- hauteur d'arête de renversement 780 mm
- capacité 0,25 m<sup>3</sup>
- force 750 kg
- poids 71 kg
- épaisseur de matériau 2 mm
- Ø de roue 200 mm
- Fonction de basculement manuellement par la poignée au dos
- avec protection antibasculement
- étanche à l'huile
- robinet de vidange avec tamis
- Stabilité élevée grâce aux bords renforcés sur tout le pourtour
- Structure robuste en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- soubassement roulettes et fourreaux de fourche

- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes + poignée
- avec bandage élastomère thermoplastique
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec système de freinage centralisé TOTALSTOP
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie




## Détails techniques

type de récipient	benne basculantes	robinet de vidange	oui
capacité	0,25 m³	gerbable	non
hauteur	780 mm	emboîtable	non
longueur	1359 mm	poignée	poignée
largeur	713 mm	considération comme matière dang	non
charge	750 kg	surface	finition peinture époxy
hauteur d'arête de renversement	780 mm	couleur	bleu brillant // RAL5007
matériau	acier	couvercle	non
matériau de finition	soudé	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
propriété matériau	étanche à l'huile	pneumatique	élastomère thermoplastique
épaisseur de matériau bac de rét	2 mm	Ø de roue	200 mm
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	roulement	roulement rainuré à billes
fonction de basculement	manuellement	équipement roue	roulettes pivotantes avec système de freinage centralisé TOTALSTOP
sécurité antibasculement	oui	norme	EN 1757-3 (frein)
possibilité de passage au-dessous	oui	garantie	10 années
soubassement	roulettes et fourreaux de fourche	Poids	71 kg

## Accessoires

225972		couvercle rabattable en deux parties, pour benne basculante 0,25 m³, en RAL5007 bleu brillant, avec 2 poignées barres
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique

505133



ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm