

fetra ESD-etagewagen

draagvermogen 500 kg, met 4 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in donkergrijs, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 118926



fetra
Transportgeräte



fetra Etagewagen

draagvermogen 500 kg

ESD-etagewagen










- draagvermogen 500 kg
- met 4 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm
- hoogte 1511 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) elektrisch geleidend
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in donkergrijs
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- wielen met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	etagewagen	banden	TPE
lengte laadvlak	850 mm	wiel-ø	160 mm
breedte laadvlak	500 mm	wiellager	groefkogellager
hoogte	1511 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
etages aantal	4 stuks	elektrisch geleidend	ja
draagvermogen	500 kg	schuifbeugel	1 stuks
materiaal etage(s)	hout	in-/uitklapbaar	nee
etage(s) uitvoering	elektrisch geleidend	wielstand	rechthoekig
constructies	geen	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	donkergrijs
materiaal verwerking	gelast	norm	EN 1757-3 (rem)
euronorm	nee	garantie	10 jaar
etage-inrichting	recht	gewicht	48 kg

Gerelateerde Producten

119092		centrale rem voor platformwagen, voor laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
119123		legbord voor ESD-etagewagen, lengte x breedte 850 x 500 mm, van hout in decor lichtgrijs
146367		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

309734



wiel, met polyamide-banden, diameter 160 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar