


Schefer platengrijper BG Premium BG20

draagvermogen 2000 kg, greepzone
0 - 25 mm

Artikelnummer: 142254



Schefer Platengrijper BG Premium BG20

Draagvermogen 2000 kg






platengrijper

- draagvermogen 2000 kg
- greepzone 0 - 25 mm

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	maat c	59 mm
hijswerktuigtype	lastopname	maat d	25 mm
last-handling	platengrijper	maat e	76 mm
draagvermogen	2000 kg	maat f	16 mm
grijpgedeelte	0-25 mm	maat g	52 mm
kleur	rood	maat h	68 mm
maat a	164 mm	gewicht	6,5 kg
maat b	370 mm		

Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm