

Helge Nyberg chariot à plateaux Serie 100

force 200 kg, avec 4 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1200 x
425 mm, plateau(x) en bois avec
plastification en gris clair, châssis
avec revêtement en zinc anti-
corrosion, roues avec bandage
caoutchouc

Numéro d'article: 146162



HelgeNyberg AB

Helge Nyberg Chariot à plateaux Serie 100

Force 200 kg

chariot à plateaux

- force 200 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1200 x 425 mm
- hauteur x longueur x largeur 1585 x 1380 x 460 mm
- plateau(x) en bois avec plastification en gris clair
- rehausse 2 ridelles (grille)
- châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion
- structure en tube d'acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariot à plateaux	longueur	1380 mm
longueur de plateau	1200 mm	largeur	460 mm

largeur de plateau	425 mm	alignement de niveaux	droit
hauteur	1585 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
nombre de plateaux	4 pièce	pneumatique	caoutchouc
charge	200 kg	Diamètre de roue	125 mm
force plateau	100 kg	roulement	roulement à billes
matériau plateau(x)	bois	conducteur d'électricité	non
surface plateau(x)	plastifié	disposition des roues	rectangulaire
Couleur du plateau	gris clair	surface	galvanisé
rehausse	2 ridelles (grille)		1 pièce
matériau	tube d'acier	Poids	48 kg