

ZARGES

Aluminium rolcontainer

K 424 XC

hoogte x lengte x breedte 385 x 600 x 400 mm, inhoud 60 l, wanden met rondom lopende rillen, onderbouw 2 wielen

Artikelnummer: 146442



ZARGES Aluminium transportkist K 424 XC

Aluminium rolcontainer

- hoogte x lengte x breedte 385 x 600 x 400 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 310 x 550 x 350 mm
- inhoud 60 l
- In euromaat
- wanden met rondom lopende rillen
- scharnierdeksel met dekselbanden
- afsluitbaar met steekslot
- stapelhoek
- onderbouw 2 wielen
- uittrekgreep, geveerde valgreep
- levering inclusief inleglement van polyethyleen schuim
- 10 jaar garantie

Technische details



baktype	Transportbak	stapelbaar	ja
euronorm	ja	stapelbaar door	stapelhoek
inhoud	60 l	wand uitrusting	rondom lopende rillen
materiaal	aluminium	draaginstallatie	uittrekgreep, geveerde valgreep
hoogte	385 mm	nestbaar	nee
binnenhoogte	310 mm	onderrijdbaar	nee
lengte	600 mm	onderbouw	2 wielen
binnenlengte	550 mm	sluitsysteem	steekslot
breedte	400 mm	sluitingen aantal	2 stuks
binnenbreedte	350 mm	inhoud levering	inclusief inlegelement van polyethyleen schuim
plafond	ja	garantie	10 jaar
type deksel	scharnierdeksel	gewicht	7,8 kg
deksel uitrusting	dekselbanden		

Gerelateerde Producten

146450		wielenset, voor transportkist, banden massief rubber, draagvermogen 50 kg, wiel Ø 125 mm, naaf met wiellager, velg van kunststof
146451		offroad-wielenset, voor transportkist, banden lucht, wiel Ø 220 mm
146452		dekseltas, voor transportkist, hoogte x lengte x breedte 40 x 420 x 260 mm
146453		dekseltas, voor transportkist, hoogte x lengte x breedte 40 x 150 x 260 mm
146455		binnentas, voor transportkist, hoogte x lengte x breedte 310 x 550 x 350 mm, 5 vakken, van polyester
146467		plukschuim, voor transportkist, hoogte x lengte x breedte 380 x 550 x 350 mm, van polyurethaan

Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, standaardzitting van beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
146607		dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden

524171		<p>werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs</p>
529885		<p>magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag</p>