

Rollcart vierwandwagens

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 770 mm,
platform van hout, opbouw 4
wanden (massief), constructie in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-
en 2 bokwielen, met TPE-banden

Artikelnummer: 158004



Rollcart Vierwandwagen

draagvermogen 500 kg

vierwandwagens





- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 770 mm
- laadhoogte 285 mm
- platform van hout
- opbouw 4 wanden (massief)
- 1 lengte wand uitneembaar
- constructie in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1370 x 800 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden



Technische details

transporttoestel	transportwagen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
type wagen	platformwagen	materiaal verwerking	gelast
type platformwagen	vierwandwagens	euronorm	nee
draagvermogen	600 kg	schuifbeugel	2 stuks
laadhoogte	285 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	1200 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	770 mm	wiel-ø	200 mm
materiaal platform	hout	hoogte	990 mm
constructies	4 wanden (massief)	lengte	1370 mm
constructies functie	1 lengte wand uitneembaar	breedte	800 mm
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	58 kg

Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gaasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

158425



laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar