

Rollcart montagewagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1150 x 700 mm,
platform van hout, onderstel met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL7035 lichtgrijs/RAL5010
gentiaanblauw, met 2
geperforeerde en 1 sleufplaten, met
4 lade(n), hoogte x lengte x breedte
1990 x 1250 x 700 mm, met TPE-
banden

Artikelnummer: 158115



Rollcart Werkbank- en montagewagen

Draagvermogen 600 kg

montagewagen

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1150 x 700 mm
- platform van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staal/houtconstructie
- met gaten-/sleuvenplaat
- met 2 geperforeerde en 1 sleufplaten
- met 4 lade(n)
- hoogte x lengte x breedte 1990 x 1250 x 700 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	montagewagen	banden	TPE
draagvermogen	600 kg	wiel-ø	200 mm
lengte laadvlak	1150 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	700 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
wagen uitrusting	4 laden	materiaal	staal/hout
materiaal platform	hout	elektrisch geleidend	nee
laden aantal	4 stuks	schuifbeugel	1 stuks
type plaat	gaten-/sleuvenplaat	wielstand	rechthoekig
geperforeerde platen aantal	2 stuks	oppervlak	m. poedercoating
sleufplaten aantal	1 stuks	kleur	lichtgrijs/gentiaanblauw // RAL7035/RAL5010
hoogte	1990 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
lengte	1250 mm	gewicht	116 kg
breedte	700 mm		

Gerelateerde Producten

158103



lade-indelingsset voor tafelwagen, set bestaande uit: 2 lengte- en 6 dwarsverdelers, hoogte x lengte 60 x 700 mm