


## spanapparaat

voor polyesterband, voor  
bandbreedte 13 - 19 mm

Artikelnummer: 208430



## spanapparaat

voor polyester en composiet omsnoeringsband

spanapparaat

- voor polyesterband
- voor bandbreedte 13 - 19 mm

## Technische details

type verpakking	verpakkingsgereedschap	voor bandbreedte	13-19 mm
gereedschapstype	omsnoeringssysteem	set	nee
soort verpakking	handmatig	gewicht	1 kg
voor omsnoeringsband, type	polyester		

## Gerelateerde Producten



100119



afroller, voor polyesterband, voor bandbreedte 13 - 19 mm, voor wielen met 76 mm kern, in zwart

105288		afroller, voor polyesterband, voor bandbreedte 16 mm, voor wielen met 76 mm kern, onderbouw 2 wielen, in rood
105289		afroller, voor polyesterband, voor bandbreedte 19 mm, voor wielen met 76 mm kern, onderbouw 2 wielen, in rood
141692		metalen klemmen voor polyester- en composietband, passend voor bandbreedte 13 mm, gefosfateerd
141693		metalen klemmen voor polyester- en composietband, passend voor bandbreedte 16 mm, gefosfateerd
141694		metalen klemmen voor polyester- en composietband, passend voor bandbreedte 19 mm, gefosfateerd
208434		composietband, lengte x breedte 1100 m x 13 mm, kern rol Ø 200 mm, tot een krachttuioefening van 3000 N scheurvast, oppervlak met slijtvaste kunststof coating
208435		composietband, lengte x breedte 850 m x 16 mm, kern rol Ø 200 mm, tot een krachttuioefening van 4250 N scheurvast, oppervlak met slijtvaste kunststof coating
208436		composietband, lengte x breedte 600 m x 19 mm, kern rol Ø 200 mm, tot een krachttuioefening van 4550 N scheurvast, oppervlak met slijtvaste kunststof coating
208450		metalen klemmen voor polyester- en composietband, passend voor bandbreedte 13 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
208451		metalen klemmen voor polyester- en composietband, passend voor bandbreedte 16 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
208452		metalen klemmen voor polyester- en composietband, passend voor bandbreedte 19 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
208719		afroller, voor polyesterband, voor bandbreedte 13 mm, voor wielen met 76 mm kern, onderbouw 2 wielen, in rood
509625		polyester omsnoeringsband, lengte x breedte 1100 m x 13 mm, kern rol Ø 76 mm, tot een krachttuioefening van 3750 N scheurvast, Verhoogde stabiliteit door gelijkde draden
509626		polyester omsnoeringsband, lengte x breedte 850 m x 16 mm, kern rol Ø 76 mm, tot een krachttuioefening van 4500 N scheurvast, Verhoogde stabiliteit door gelijkde draden
509627		polyester omsnoeringsband, lengte x breedte 600 m x 19 mm, kern rol Ø 76 mm, tot een krachttuioefening van 5500 N scheurvast, Verhoogde stabiliteit door gelijkde draden

## Dit past ook bij ...

216108		hoekbeschermingslijst, Van doos in bruin, 100 % recyclebaar, Beenafmetingen 35 x 35 mm, lengte 1600 mm, materiaaldikte 3 mm
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
227306		veiligheids Cutter, veerbelast trapeziummes met automatisch inschuifbaar lemmet, lemmetlengte 58 mm, met magazijn voor reservemessen
531546		pallet-beschermfolie, lengte x breedte 1600 x 1200 mm, Van 25 µm dik polyethyleen, in transparant