

## hofe

### Vakkenstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 335 mm, 28 vakken bieden voldoende opbergruimte om bv. papieren, verbruiksmateriaal of reserve-onderdelen overzichtelijk op te bergen. 4 vakken per niveau

Artikelnummer: 228363



## hofe Vakkenstelling

### Basisveld

Vakkenstelling - grondveld



- ideaal voor overzichtelijke en daarom tijdbesparende opslag van kleine onderdelen - dit verhoogt de omloopsnelheid, terwijl het pakken minder tijd kost
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 335 mm
- vakdiepte 300 mm
- 28 vakken bieden voldoende opbergruimte om bv. papieren, verbruiksmateriaal of reserve-onderdelen overzichtelijk op te bergen. 4 vakken per niveau
- vakken met insteekbare vakverdelers individueel indeelbaar
- constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag

- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- voor uw veiligheid volgens DGUV-regel 108-007 moeten stellingen met een hoogte/diepteverhouding van meer dan 5:1 geborgd worden om kantelen te voorkomen


## Technische details

meubeltype	stelling	vakdiepte	300 mm
stellingtype	Vakkenstelling	stelling uitrusting	vakverdeler
stellingsysteem	kliksysteem	vakken aantal	28 stuks
stellingveld	grondveld	vakken aantal (per niveau)	4 stuks
geschikt voor (branches)	productie, verzamelmagazijn	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren
geschikt voor (gebruik)	overzichtelijke onderdelenopslag	oppervlak legbord	verzinkt
materiaal	staal	oppervlak romp	verzinkt
hoogte	2000 mm	kleur uitvoering	verzinkt
breedte	1060 mm	levering	gedemonteerd
diepte	335 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	7 stuks	garantie	5 jaar
legbord-/niveautype	Stalen bodem	vaklast	200 kg
legborden / niveaus uitrusting	insteekbare vakverdeler	gewicht	76,68 kg

## Gerelateerde Producten

228360		Vakkenstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 335 mm, 28 vakken bieden voldoende opbergruimte om bv. papieren, verbruiksmateriaal of reserve-onderdelen overzichtelijk op te bergen. 4 vakken per niveau
228429		vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit

