


Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 680 x 1440 x 1280 mm, inhoud 0,75 m³, draagvermogen 1000 kg, Robuuste constructie van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 345465



Bauer Kiepbak voor spaanders

laag model

kiepbak

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 680 x 1440 x 1280 mm
- inhoud 0,75 m³
- draagvermogen 1000 kg
- gewicht 182 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorksloffen 495 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- zelfstandig terugzwenken bij openzetten van de bak en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- kraan en geperforeerd tussenlegbord (gat Ø 3 mm, deling 6 mm)
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- Robuuste constructie van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag



Technische details

baktype	kiepbak	hoogte vorksloten	60 mm
inhoud	0,75 m ³	breedte vorksloten	200 mm
hoogte	680 mm	afstand vorkkokers	495 mm
lengte	1440 mm	inrijdbreedte	495 mm
breedte	1280 mm	kraan	ja
draagvermogen	1000 kg	stapelbaar	nee
bouwwijze	lage bouwvorm	nestbaar	nee
materiaal	plaatstaal	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	oppervlak	verzinkt
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	verzinkt
terugzwenkfunctie	zelfstandig terugzwenken bij openzetten van de bak	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
kantelbeveiliging	Kantelbeveiliging automatisch	type deksel	klapdeksel
onderrijdbaar	ja	gewicht	182 kg

Gerelateerde Producten

518144



wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

Dit past ook bij ...

203428



montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium

525920



vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil

531837



vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs