

## BS-ROLLEN roulette pivotante

force 150 kg, avec bandage élastique, diamètre x largeur 100 x 40 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 85 mm

Numéro d'article: 510117



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 150 kg
- avec bandage élastique
- Non tachante
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier
- diamètre x largeur 100 x 40 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 15 mm
- espacement des trous des vis 80x60 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 85 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	137 mm

modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	40 mm
charge	150 kg	trou de moyeu	15 mm
pneumatique	élastique	largeur de roue	40 mm
Ø de roue	100 mm	portée	34 mm
matériau de jante	aluminium	propriété surface de roulement	Non tachante
roulement	roulement à rouleaux	longueur de plaque	105 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	largeur de plaque	85 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	80x60 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	9 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	1 kg

## Accessoires

510129



roue, force 150 kg, avec bandage élastique, diamètre x largeur 100 x 40 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en aluminium

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés