

## Rocholz dévidoir mural

largeur de coupe 750 mm, Pour un diamètre de la roulette de 220 mm, hauteur x largeur x profondeur 310 x 834 x 220 mm



Numéro d'article: 781456

## Rocholz Dévidoir

### À fixer au mur








dévidoir mural

- largeur de coupe 750 mm
- Pour un diamètre de la roulette de 220 mm
- dispositif de coupe : barre de coupe à ressort
- hauteur x largeur x profondeur 310 x 834 x 220 mm
- force 20 kg
- mur
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
- avec label de sécurité GS

## Détails techniques

|                      |                          |               |                         |
|----------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| type d'emballage     | dérouleur                | profondeur    | 220 mm                  |
| type de dévidoir     | dévidoir mural           | installation  | mur                     |
| mode d'emballage     | manuel                   | roulant       | non                     |
| largeur de coupe     | 750 mm                   | matériau      | acier                   |
| diamètre de roulette | 220 mm                   | surface       | finition peinture époxy |
| charge               | 20 kg                    | couleur       | gris clair // RAL7035   |
| dispositif de coupe  | barre de coupe à ressort | certification | GS                      |
| hauteur              | 310 mm                   | Poids         | 3,3 kg                  |
| largeur              | 834 mm                   |               |                         |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris |
| 217101 |  | cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation   |
| 221144 |  | gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 7   |
| 508821 |  | siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir            |
| 526491 |  | cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame  |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières  |
| 552562 |  | carton ondulé, livraison sous forme de rouleau, qualité 2 couches, roulettes longueur x largeur 70 m x 1200 mm, carton ondulé, grammage env. 80 g/m <sup>2</sup>         |