



PRODUKTDATENBLATT

# HEIZLEITUNG VLPflex

Heizleitung für FPC


**TECHNISCHE DATEN**

- > Nennspannung: 500 V AC
- > Prüfspannung: 4.000 V
- > Max. zulässige Leistung : 20 W /m
- > Max. Temp. an Leitungsoberfläche: +90 °C
- > Biegeradius: 6 x Außendurchmesser

Beidraht  
verzinnte Kupferlitze  
32 x 0,20 mm  
(1,00 mm<sup>2</sup>)

Heizleiter:  
Widerstandslitze

Isolierhülle:  
Silikonkautschuk (2G),  
Wandung 0,6 mm,



Außenmantel: Weich-PVC  
Außendurchmesser:  
8,50 mm x 5,80 mm +/-0,3mm

Aluminiumkaschierte  
Folie

Schutzfolie aus  
Polyester

Isolierhülle: PVC (Y),  
Wandung 0,8 mm