



Pos.	Technische Daten / Technical data		
	Benennung	Material	Anmerkung
1	Gehäuse / Housing	Stahlblech / Steel sheet	pulverbeschichtet / powder-coated RAL 7035
2	Deckel / Cover		
3	Tragschienenadapter / Mounting rail adaptor	Federstahl / Spring steel	vernickelt / Nickel plated
4	Blindstopfen / Cover for hole	Kunststoff / Plastic	schwarz / black
5	Kabelverschraubung M20x1,5 / Cable gland	Kunststoff / Plastic	grau / grey
6	Kabelbinder / Cable tie	Polyamid / Poylamide	natur
7	Frontplatte / Front plate	Aluminiumblech / Aluminium sheet	pulverbeschichtet / powder-coated RAL 7035
8	Zugentlastungsklemme / Strain relief clamp	Stahlblech / Steel sheet	verzinkt / Zinc plated
9	Beschriftungsstreifen / Marking strip	Papier; Kunststoff / Paper; Plastic	transparent
10	Spleißkassette mit Deckel / Splice cassette with cover	Kunststoff / Plastic	beige/ beige
11	E2000 Compact Kupplung MM / E2000 Compact Adaptor MM	Kunststoffgehäuse; PhBz-Hülse / Plastic housing; PhBz-sleeve	schwarz/orange / black/orange
12	Faserpigtail 50/125 mit E2000-Stecker / Fibre pigtail 50/125 with E2000-Connector	Keramikferrule / Ceramic ferrule	eingefärbt / color

Änd./ rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	14.01.	OH			
				gepr./ appr.	14.01.11	SW			
				Norm/ stand.					
Maßstab/ scale 1:2				Benennung/ title STX Tragschienen-Verteiler mit Mounting rail distributor with 6x E2000 Comp. +12x Pigtail 50/125				 Telegärtner GERÄTEBAU GMBH	
untol. Maße/ dim. without tolerances according to		Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		Oberfläche/ finish				
DIN 7168 mittel		D	H82050F0007		Maße/ dimensions: mm				
				Original : DIN A4 infor-067918				Blatt/ sheet 1 von/ of 1	