



T 10/1 Adv HEPA

Der kompakt, ergonomisch, kippstabil und robust konstruierte Trockensauger T 10/1 Adv HEPA überzeugt mit geringem Arbeitsgeräusch, hochwirksamem HEPA-14-Filter und Servicefreundlichkeit.



1 Hochwirksamer HEPA-14-Filter

- Für höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,995 % hält kleinste Partikel zurück.

2 Hohe Servicefreundlichkeit

- Einfachster Wechsel des steckbaren Netzkabels auch ohne Vorkenntnisse.
- Reduziert Zeitaufwand und Servicekosten.

3 Langlebiges, robustes Gerätedesign

- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
- Einfach und komfortabel zu transportieren und aufzubewahren.



T 10/1 Adv HEPA

- Hochwirksamer HEPA-14-Filter
- Steckbares Netzkabel
- Extra starker Permanent-Hauptfilterkorb

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.527-419.0	
EAN-Code	4054278805726	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Luftmenge	l/s	43
Behälterinhalt	l	10
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB(A)	57
Schalleistungspegel	dB(A)	70
Gewicht	kg	6,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	355 × 310 × 410

Ausstattung

Saugschlauch	m	2 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Metall
Motorschutzfilter	Stück	1
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Kombi-Bodendüse		■
Antistatiksystem		■
Behältermaterial		Kunststoff
HEPA Filter		HEPA 14-Filter
Permanent-Filterkorb		Vlies

■ Im Lieferumfang enthalten.

T 10/1 ADV HEPA 1.527-419.0



		Bestell-Nr.	Anzahl				Preis	Beschreibung	
Hauptfilterkörbe									
Permanent-Hauptfilterkorb	1	2.889-292.0	1 Stück					Hauptfilterkorb, speziell zur Verwendung mit HEPA-14-Filter (Bestell-Nr. 2.889-293.0).	■
HEPA Filter									
HEPA-14-Filter für T 10/1 und T 11/1	2	2.889-293.0	1 Stück					Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	■
Set HEPA-14 für T 10/1	3	2.889-294.0	1 Stück					Filterset HEPA: bestehend aus HEPA-H14-Filter (2.889-293.0) und zugehörigem Hauptfilterkorb.	□
Abluftfilter									
Filterschaum	4	4.414-015.0	3 Stück					Effizienter Abluftfilter aus PES-Vliesmaterial (Filterschaum) im Format 128 x 97 mm. Packungsinhalt: 3 Stück.	□
Papierfiltertüten									
Papierfiltertüten	5	6.904-333.0	10 Stück					10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1).	□
	6	6.904-337.0	300 Stück					Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1.	□
Vliesfiltertüten									
Vliesfiltertüten	7	6.904-315.0	10 Stück					Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1.	□
	8	6.904-321.0	200 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbraucherereinheit.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

T 10/1 ADV HEPA 1.527-419.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmter, Kunststoff									
	1	2.889-148.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	■
Kombidüsen, trocken									
	2	2.889-129.0	1 Stück	DN 35		280 mm		Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
	3	2.889-196.0	1 Stück	DN 35		360 mm		Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
	4	2.889-197.0	1 Stück	DN 35		300 mm			□
Saugrohre, Metall									
	5	6.902-074.0	1 Stück	35	505 mm			Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter.	■
Düsensets									
	6	2.860-116.0	1 Stück	DN 35				Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Rundpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.	□
Fugendüsen									
	7	2.889-130.0	1 Stück	35 mm	210 mm			Fugendüse aus Kunststoff.	□
Polsterdüsen									
	8	6.905-998.0	1 Stück	DN 35				Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	□
Turbodüsen									
	9	2.860-113.0	1 Stück	32 mm		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□
	10	2.860-114.0	1 Stück	32 mm		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


T 10/1 ADV HEPA 1.527-419.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)								
Saugschlauch, T, DN35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Klickverschluss	1	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35. <input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	2	2.889-343.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Schlauchverbindung								
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	3	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34). <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

T 10/1 ADV HEPA 1.527-419.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)								
Erweiterungsstück	1	6.902-083.0	1 Stück	32 mm			Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)								
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	2	6.902-072.0	1 Stück	35 mm			Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen								
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	3	2.860-117.0	1 Stück				DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

T 10/1 ADV HEPA 1.527-419.0



1

		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
Sonstiges Zubehör NT									
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	1	2.889-312.0						Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

T 10/1 ADV HEPA 1.527-419.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Sonstiges Zubehör Trockensauger									
Reparaturset DN 35 Trockensauger	1	2.639-329.0		DN 35				Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spannring, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.