

## Bauer

### Fahrbare Auffangwanne

für 1 x 200-Liter-Fass,  
Auffangvolumen 200 l, Höhe x Breite  
x Tiefe 615 x 800 x 800 mm, mit  
Gitterrost aus Stahl mit  
korrosionsschützender  
Zinkbeschichtung, Schiebebügel, aus  
Stahl mit Lackierung in RAL5012  
Lichtblau

Artikelnummer: 104843



### Bauer Fahrbare Auffangwanne

Fahrbare Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 1 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 200 l
- Höhe x Breite x Tiefe 615 x 800 x 800 mm
- mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller









|                      |   |                             |                             |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Auffangwanne                                | Oberfläche                  | lackiert                    |
| Auffangwannentyp     | Fahrbare Auffangwanne                       | Farbe                       | blau // RAL5012             |
| Lagerort             | unter Dach                                  | Auffangwanne<br>Ausstattung | Gitterrost                  |
| Auffangvolumen       | 200 l                                       | Material Gitterrost         | Stahl                       |
| Kapazität            | 1 x 200-Liter-Fass                          | Oberfläche Gitterrost       | verzinkt                    |
| Einlagerung          | stehend                                     | Aufbauten                   | Schiebebügel                |
| Gefahrstoffeignung   | wassergefährdende und<br>brennbare Stoffe   | Unterbau                    | 2 Lenk- und 2 Bockrollen    |
| Bauweise (Zulassung) | Bauweise der Wanne<br>behördlich zugelassen | Rad Ausstattung             | 1 Lenkrolle mit Feststeller |
| Höhe                 | 615 mm                                      | unterfahrbar                | nein                        |
| Breite               | 800 mm                                      | fahrbar                     | ja                          |
| Tiefe                | 800 mm                                      | Farbe Ausführung            | blau // RAL5012             |
| Material             | Stahl                                       | Gewicht                     | 68 kg                       |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 522632 |    | Fassbock, für 1 x 60-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 355 x 545 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 522633 |    | Fassbock, für 2 x 60-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 755 x 545 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 522634 |   | Fassbock, für 3 x 60-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 1155 x 545 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 522635 |  | Fassbock, für 1 x 200-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 540 x 775 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 200237 |  | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel   |
| 208879 |  | Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz  |
| 235631 |  | Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm   |
| 235787 |  | Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit |
| 235788 |  | Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit  |
| 503884 |  | Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen                        |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 504444 |  | <p>Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm</p>  |
| 510925 |  | <p>Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm</p> |
| 525732 |  | <p>Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm</p>  |
| 525760 |  | <p>Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm</p>  |