

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

Traglast 100 kg, Mit Gummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 32 mm, Nabe mit Kugellager, Totalfeststeller, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Rückenloch, Ø 12,5 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 139509

BS-ROLLEN Apparaterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller




- Traglast 100 kg
- Mit Gummi-Bereifung
- Spurlos
- Durchmesser x Breite 125 x 32 mm
- Nabe mit Kugellager
- Totalfeststeller
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Kunststoff
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 12,5 mm
- Schwenklager mit Kugellager

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Rückenloch	12,5 mm
Rollentyp	Apparaterolle	Material Gehäuse	Kunststoff
Bauform	Lenkrolle	Schwenklager	Kugellager
Traglast	100 kg	Feststeller	Totalfeststeller
Bereifung	Gummi	Fadenschutz	nein
Rad-Ø	125 mm	Gesamthöhe	161 mm

Material Felge	Kunststoff	Radbreite	32 mm
Radlager	Kugellager	Ausladung	43 mm
Befestigungselement	Rückenloch	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
elektrisch leitend	nein	Gewicht	0,62 kg

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen