

Trichter

ESD - elektrisch leitfähige Ausführung,
für 200-Liter-Fass, Höhe x
Durchmesser 0 x 580 mm, mit Sieb
und Deckel, aus Hochdruck-
Polyethylen

Artikelnummer: 236123



Trichter

- ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
- Form: rund
- für 200-Liter-Fass
- Höhe x Durchmesser 0 x 580 mm
- max. Füllvolumen 5 l
- mit Sieb und Deckel
- aus Hochdruck-Polyethylen

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	Material	Hochdruck-Polyethylen
Fass-/Container-Handling	Trichter	Fass-/Container-Handling Ausstat	Sieb, Deckel
Form	rund	Flammsperre	nein
elektrisch leitend	ja	für Fass	200-Liter-Fass
Höhe	0 mm	Deckel	ja
Durchmesser	580 mm	abschließbar	ja
max. Füllmenge	5 l	Gewicht	4,5 kg

