

Cascoo Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 75 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 100 mm, Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Totalfeststeller, Felge aus Stahlblechkappen, Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243496

Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 75 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 100 mm
- Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Totalfeststeller
- Felge aus Stahlblechkappen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Rückenloch
Rollentyp	Transportgeräterollen	Rückenloch	13 mm
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	75 kg	Feststeller	Totalfeststeller
Bereifung	Vollgummi	Fadenschutz	nein
Rad-Ø	100 mm	Nabenlänge	40 mm

Material Felge	Stahl	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	0,88 kg