

Casco Lenkrolle



Traglast 180 kg, Durchmesser 100 mm, Naben Länge 40 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Felge aus Aluminium, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243559



Lenkrolle

- Traglast 180 kg
- Durchmesser 100 mm
- Naben Länge 40 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	ohne
Traglast	180 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyurethan	Nabenlänge	40 mm
Rad-Ø	100 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm

Material Felge	Aluminium	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	0,86 kg