

Edelstahl-Sperrpfosten

Form rund mit Flachkopf, Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm, aus Edelstahl, klappbar und abschließbar, verschließbar mit Zylinderschloss, zum Aufdübeln

Artikelnummer: 883252



Sperrpfosten

Edelstahl-Sperrpfosten

- Form rund mit Flachkopf
- Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm
- aus Edelstahl
- klappbar und abschließbar
- verschließbar mit Zylinderschloss
- zum Aufdübeln
- Lieferung inklusive Bodenplatte

Technische Details

Verkehrssicherung	Absperrsystem	Automatikfunktion	nein
Absperrsystem	Sperrpfosten	Befestigungsart	zum Aufdübeln
Pfostentyp	Edelstahl-Sperrpfosten	Schließsystem	Zylinderschloss
Form	rund	Material	Edelstahl
Höhe	900 mm	Pfosten Ausführung	klappbar und abschließbar
Durchmesser	76 mm	Lieferumfang	inklusive Bodenplatte

Kopfform	Flachkopf	Gewicht	8,14 kg
klappbar	ja		

Dazu passt auch ...

142092		Höhenbegrenzer, Länge x Durchmesser 950 x 100 mm, aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
148972		Fahrbahnschwelle, Höhe x Durchmesser 70 x 500 mm, Aus Recycling-Kunststoff in gelb
210305		Kombiascher, Höhe x Breite x Tiefe 910 x 395 x 395 mm, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, mit Schutzdach
376797		Bügelparker, Höhe x Länge x Tiefe 415 x 2100 x 550 mm, 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt
525473		Parkbank, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 380 mm, 9 Sitzlatten, Sitzfläche aus PVC-Leisten in blau, Sitz Höhe 440 mm, 6-Fußgestell aus Polypropylen in blau