## Großbehälter

Höhe x Länge x Breite 850 x 800 x 1200 mm, Inhalt 550 I, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, mit Verstärkungsrippen, Boden geschlossen, 4 Füße





Artikelnummer: 951239

## Großbehälter

## Unterbau mit 4 Füßen

## Großbehälter

- Höhe x Länge x Breite 850 x 800 x 1200 mm
- Inhalt 550 I
- Traglast 300 kg
- Aus Polypropylen in grau
- Wände durchbrochen, mit Verstärkungsrippen
- Boden geschlossen
- 4 Füße
- Mit Durchlass zum Durchbohren für Auslaufhahn
- Mit Hubgeräten transportierbar. Mit Deckel 5-fach stapelbar
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C

Technische Details					
Behältertyp	Großbehälter	Traglast	300 kg		
Euronorm	ja	stapelbar	ja		
Inhalt	550 I	faltbar	nein		
Höhe	850 mm	unterfahrbar	ja		
Länge	800 mm	Unterbau	4 Füße		
Breite	1200 mm	Ablauf	Mit Durchlass zum Durchbohren für Auslaufhahn		

Material	Polypropylen	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Stabilität / Aussteifung / Verst	Verstärkungsrippen	Lebensmittelgeeignet	ja
recycelbar	ja	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Wandkonstruktion	durchbrochen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Wand Ausstattung	Verstärkungsrippen	Farbe	grau
Bodenkonstruktion	geschlossen	Gewicht	25 kg
Behälter Funktion	Mit Hubgeräten transportierbar		

Zubehör	•	
142581	30	Auslaufhahn, für Großbehälter, Anschluss 3/4"
506892		Stapeldeckel, Aus Polypropylen, Für Großbehälter mit 550 I Inhalt, Breite x Tiefe 1200 x 800 mm, in grau

Dazu passt auch				
240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm		
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz		
529930	A	Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium		