

Frame Square Maxi Grafiet 1980lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 605361
 EAN: 7021986053616



Elektrisch

System wattage: 21W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 1980lm
 Werkzaamheid: 94 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B20>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 Bundelhoek: 110°
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
 Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Grafiet
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 310
 Breedte (mm) W: 310
 Hoogte (mm) H: 77
 Gewicht (kg) bruto/netto: 3.65 / 3.45

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 318 x 318 x 92



7 0 2 1 9 8 6 0 5 3 6 1 6