



Standaard
Systeemvrije Camera 80
voor Siedle Vario
CMC 612-03 W

200049027-01

Productomschrijving

Systeemvrije Camera 80 voor Siedle Vario met automatische dag-/nachtschakeling (True Day/Night) en geïntegreerde infrarood verlichting. Blikhoek horizontaal/verticaal: ca. 80°/60°

Kleursysteem: PAL
Beeldopnemer: CMOS sensor 1/3" 756 x 504 beeldpunten
Resolutie: 550 TV lijnen
Objectief: 2,9 mm
Instelbereik mechanisch: 30° horizontaal/verticaal
2-traps verwarming: 12 V AC max. 130 mA
Video uitgang: 1 Vss, bij 75 Ohm

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	20-30 V DC
Gebruiksstroom:	max. 95 mA
Beschermingsklasse:	IP 54, IK 10
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm):	32
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 58

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
CMC 612-03 W	Systeemvrije Camera 80 voor Siedle Vario	Wit	D	200049027-01

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0	210007116-00

Onderdelen



Systeemvrije Camera 80
voor Siedle Vario
CMC 612-03 W

210006680


Pagina 2

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... W	Afdekframe	Wit	E	210007308-00
BCMx 650-..., CMC 612-...	Glasvenster	Glashelder	E	200036408-00
CMx 612-..., CM 611-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029922-00

Stroomvrije Camera 80
voor Siedle Vario
CMC 612-03 W

210006680

Pagina 3





Systeemvrije Camera 80
voor Siedle Vario
CMC 612-03 W

210006680

Pagina 4

Camera 80	Productinformatie	953 kB	downloaden
CMC 612-... Cameramodule kleur	Conformiteitsverklaring	1,1 MB	downloaden
	Extra informatie	140 kB	downloaden