

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 87x71, Befestigung 70x52




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12740
EAN	4024941127400
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 bis 144/250V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	90mm
Geräte-Breite	71mm
Geräte-Tiefe	96mm
Flanschmaß vertikal in mm	87mm
Flanschmaß horizontal in mm	71mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	52mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,14 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941127400
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,14 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941829267
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,533 kg
Volumen	7.140 ccm



4 MB 111

Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	68,0	87,0	87,0				
b	62,0	71,0	71,0				
c	47,0	70,0	70,0				
d	47,0	52,0	52,0				
e ø	5,5	5,5	5,5				
f	8,0	5,5	5,5				
h	46,0	46,0	46,0				
i	50,0	54,0	54,0				
k	-	9,5	9,5				
l	56,0	65,0	72,0				
m	51,0	58,0	64,0				
α	20°	20°	20°				
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5				
Leiter mm² max	4	4	4				