

Artikelnummer: 154051

Kurzbeschreibung: Weegbrug platformweegschaal serie PT 110 GK, capaciteit 1000 kg, met displayunit, geen ijkgoedkeuring



Langbeschreibung: Weegbrug platformweegschaal serie PT 110 en 310, met of zonder display, div. laadvermogens: De weegbruggen van de serie PT 110 en 310 zijn stabiele, hoogwaardige weegschalen die door hun robuuste constructie en hoge draagvermogen uitstekend geschikt zijn voor gebruik in de industrie. Ze zijn uitgerust met een grote stalen brug met een geribbeld oppervlak voor extra ondersteuning, in hoogte verstelbare poten inclusief voetschroeven en een ca. 3 meter lange afgeschermd weegstaafkabel. Voor deze weegbruggen zijn optionele laad- en loskleppen beschikbaar voor het eenvoudig laden en lossen. Het laadvermogen van deze weegschalen is 1000 kg voor de PT 110 modellen en 3000 kg voor de PT 310 modellen. Wij bieden u beide modelvarianten naar keuze met of zonder ijkbaar afleesapparaat aan. Het beschikt over een robuuste ABS-behuizing, een helder en programmeerbaar display en een RS-232-interface voor directe verbinding met computer en printer. Snel en eenvoudig configureerbaar. **Meer details:-** Bijzonder robuuste en veerkrachtige weegbrug of weegbrug of weegplateauweegschaal- Ideaal voor gebruik in de industrie- Incl. stalen brug met geribbeld oppervlak voor een optimale houvastIn hoogte verstelbare poten met voetschroeven- Afgeschermd kabel voor de meetcel- Optioneel met laad- en losperron- Naar keuze uitgerust met of zonder ijkbaar, robuust en veelzijdig uitleesapparaat- Laadvermogen model PT 110: 1000 kg, in de modelvariant met afleesapparaat met kalibreerbare afleesinrichting 1500 kg- Laadvermogen model PT 310: 3000 kg

