

Crimpeinsätze für Datenstecker



Art. Nr. 624 000 3 + 624 080 3 0

Art. Nr.	EAN 4049002	Kapazität	Profil	Verbinder	Abbildung	Anwendungsbereich					
						PEW 12	E-PEW	CM 25-1	CM 25-5	CM 25-6	
624 080 3 0	014567	Westernstecker RJ9, RJ10, RJ11, RJ12, RJ45, ungeschirmt	4-, 6-, 8-polig				•	•	•		•
624 081 3 0	023736	Molexstecker (kurze Bauform), ungeschirmt	4-, 6-, 8-polig				•	•	•		•
624 082 3 0	131875	Westernstecker RJ 45, RJ 50, ungeschirmt	4-, 6-, 10-polig				•	•	•		•
624 086 3 0	023743	Stewart-Verbinder, geschirmt	8-polig				•	•	•		•

Crimpeinsätze für Koax- und LWL-Verbinder



Art. Nr. 624 000 3 + 624 100 3 0

Art. Nr.	EAN 4049002	Kabel-bezeichnung	Kapazität		Profil	Verbinder	Abbildung	Anwendungsbereich				
			Schlüssel-weite	Crimphül-sen Ø				PEW 12	E-PEW 12	CM 25-1	CM 25-5	CM 25-6
624 100 3 0	014741	RG 58/59, RG 62/71	5,4 / 6,48 / 1,72 mm	6,4 / 7,6 / 2,1 mm				•	•	•	•	
624 114 3 0	019111	RG 213, RG 11	10,9 / 2,54 mm	12,0 / 3,0 mm				•	•	•	•	
624 119 3 0	019142	6,6/1,0	9,73 / 1,75 mm	10,7 / 2,1 mm				•	•	•	•	
624 120 3 0	019227	LWL	3,0 / 4,95 / 6,5 mm	3,5 / 6,0 / 7,5 mm				•	•	•	•	
624 155 3 0	023774	LWL	4,2 / 3,65 / 5,0 mm	5,4 / 4,3 / 6,0 mm				•	•	•	•	
624 158 3 0	023798	Belden	7,0 / 8,4 / 8,1 mm	7,7 / 9,5 / 9,5 mm				•	•	•	•	
624 159 3 0	023804	RG 58, RG 174, RG 316, RG 188	3,25 / 4,52 / 5,4 / 1,72 / 1,07 / 0,72 mm	3,9 / 5,4 / 6,4 / 2,1 / 1,3 / 0,95 mm				•	•	•	•	
624 190 3 0	019166	LWL	3,25 / 3,65 / 4,52 mm	3,6 / 4,0 / 5,4 mm				•	•	•	•	

Info

Für die Verarbeitung von Koax- sowie LWL-Kabel sind viele weitere Crimpeinsätze für das System PEW 12 verfügbar. Bitte informieren Sie sich auch unter www.rennsteig.com oder kontaktieren Sie uns direkt.