



**CAT6A RJ45 Modular Steckerverbinder, HIROSE TM 31
8P8C, geschirmt, für Rundkabel, inkl. Haube inkl. Haube**

Hirose RJ45 Stecker TM31

- Vollgeschirmt mit Zugentlastung und Knickschutzfülle (schwarz)
- Steckzyklen: ≥ 750
- Steckkraft: $\leq 30N$
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,8 μ
- Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- Material Schirmblech: Messing 0,5mm, 2 μ vernickelt
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- Außerdurchmesser Kabelmantel: 5,5 ... 6,2mm
- Betriebstemperaturbereich: -20°C - +60°C
- Strombelastbarkeit: 1A bei 50°C
- Entflammbarkeit: UL94V-2