

RAFIX 22 FS⁺ - Schlüsselschalter kompakt, Bund quadratisch
1.30.275.271/0100

Weitere Schließungen auf Anfrage.



Lieferumfang: 2 Schlüssel.

Approbationen

TÜV	IEC 60947-5-x, 60904, 60073
CURUS	UL 508,C22.2 No. 14-M91
CCC	CCC in Vorbereitung

Allgemein

Frontringfarbe	schwarz
Bundform	quadratisch

Einbaumaße

Bundmaß	29,8 x 29,8 mm
Bundbreite	29,8 mm
Bauhöhe	44,1 mm
Einbautiefe	PCB 9,2 mm, QC 27 mm
Einbauöffnung	22,3 mm
Tasterraster	30 x 30 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewinding
Kontaktfunktion	rastend
Beleuchtbarkeit	nein
Zuhaltungen	5
Schließung	001
Hauptschlüssel	auf Anfrage
Drehwinkel	1 x 90°, Form L
Abzugsstellung Schlüssel	0+1
Drehmoment für Gewinding	1,2 Nm

Mechanische Kennwerte

Betätigungsmoment max.	1,3 Nm
------------------------	--------

Sonstige Angaben

Lebensdauer	300.000 tastend / 50.000 rastend / 30.000 mit Schlüsselabzug Zyklus
B10 Wert	400.000 tastend / 65.000 rastend / 40.000 mit Schlüsselabzug Zyklus
Schutzart frontseitig	IP65 (DIN EN 60529)
Arbeitstemperatur min.	-25 °C

Arbeitstemperatur max.	+70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	+80 °C
Umweltbeständigkeit	nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
ESD-Festigkeit Schloss/Kontakt	15 kV
ESD-Festigkeit Schlüssel / Frontplatte	15 kV
Salznebel	IEC 600 68-2-11
ROHS konform	ja
REACH konform	ja

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

