

Benennung/Description

LED-Blinklichtelement

LED Blinking element

Artikel-Nummer

Material number


644 #10 XX

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

| | | | | |
|-------------------|------------|------------|----------|----|
| 644 110 75 | 24 V AC/DC | max. 30 mA | ca. 59 g | RD |
| 644 210 75 | 24 V AC/DC | max. 25 mA | ca. 59 g | GN |
| 644 310 75 | 24 V AC/DC | max. 30 mA | ca. 59 g | YE |
| 644 410 75 | 24 V AC/DC | max. 25 mA | ca. 59 g | CL |
| 644 510 75 | 24 V AC/DC | max. 25 mA | ca. 59 g | BU |
| 644 #10 67 | 115 V AC | max. 20 mA | ca. 60 g | |
| 644 #10 68 | 230 V AC | max. 20 mA | ca. 60 g | |

1 = RD 2 = GN 3 = YE 4 = CL 5 = BU



| Elektrische Daten | | Electrical specifications | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blinkfrequenz | ca. 1 Hz | Blinking frequency | ca. 1 Hz |
| Einschaltdauer | 100 % ED | Duty cycle | 100 % |
| Einschaltstrom | max. 500 mA (24V) | Starting current | max. 500 mA (24V) |
| Lebensdauer | max. 100.000 h | Life duration | max. 100.000 h |
| Stromaufnahme | Siehe Liste | Current consumption | See list |
| Mechanische Daten | | Mechanical specifications | |
| Dichtung | Bei jedem Element vormontiert | Seal | Premounted with each element |
| Einbaulage | Beliebig | Installation position | As required |
| Schutzart | IP65 in montiertem Zustand | Protection rating | IP65 when mounted |
| Temperatur | -20° ... +50 °C | Temperature | -20° ... +50 °C |
| Umgebungsbedingungen | Verschmutzungsgrad 3 $U_i = 250V$; $U_{imp} = 2.500V$; Überspannungskategorie II | Environmental conditions | Pollution degree 3 $U_i = 250V$, $U_{imp} = 2.500V$; Overvoltage category II |
| Werkstoff Kalotte | PC | Material dome | PC |
| Sonstige Daten | | Other specifications | |
| Hinweis | Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten. | Note | All specifications refer to U_{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed. |
| Vorschriften | Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt. | Regulations | Conforms to current EU Directives. |
| Zulassung | | Approval | |

