

ARCA 705030



Beispiel

Bestellzeichen: ARCA 705030
Artikelnummer: 8120017
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN Code: 6418074079282
E-Nummer:
 Finland: 3423112
 Dänemark: 8212091155
 Schweden: 2500120
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigefügt.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		700	500	300	Schutzart (EN 60529): IP 66
inch:		27.6	19.7	11.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C
Materials:					Elektrische Isolierung: Totally insulated
Material:		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Yes
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Dichtungsmaterial:		PUR			Zertifikate:
Temperatur Bereich:					SGS Fimko
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			
Zubehör:					
MPS ARCA 7050		Montageplatte			
MPP ARCA 7050		Montageplatte, gelocht, Telequick			
MPX ARCA 7050		Montageplatte			
DRS ARCA 705025		Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
DRS ARCA 705030		Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
IDS ARCA 7050		Innentür (Set)			
PMK ARCA 50		Mastbefestigung, (Set)			

