

Festo AG & Co. KG

549906

Magnetspule

MH-2-24VDC-PA

für Gleichspannung, ohne Steckdose.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Min. Anzugszeit	12 ms
Einschaltdauer	100%
Leistungsfaktor cos {phi }	0,7
Spulenkennwerte	24 V DC: 7,9 W
Zulässige Frequenzschwankungen	+/- 10 %
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Max. Anziehdrehmoment Verschraubung	2 Nm
Produktgewicht	150 g
Elektrischer Anschluss	nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer