


T-Steckverschraubung QST-V0-G1/2-10

Teilenummer: 186345

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Baugröße	Standard
Nennweite	9,6 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] Wasser
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Brandklasse nach UL94	V0
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd UL - Recognized (OL)
Max. Anziehdrehmoment	40 Nm
Produktgewicht	77 g
Pneumatischer Anschluss	G1/2 für Schlauch Außendurchmesser 10 mm
Farbe Lösering	schwarz
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT-verstärkt