

Kappes

Großraumschrank mit Kästen RasterPlan®

RasterPlan®

KAPPES

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1130 x 590 mm, 30 Kästen aus Polyethylen, 3 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 522364



Kappes Großraum-Schrank RasterPlan®

mit Favorit-Sichtlagerkästen

Großraumschrank mit Kästen

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1130 x 590 mm
- 30 Kästen aus Polyethylen
- Bestückung 6 x H x B x T 200 x 300 x 500 mm, 10 x H x B x T 200 x 200 x 350 mm, 7 x H x B x T 130 x 140 x 290 mm, 7 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- Konstruktion aus Stahlblech
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
- doppelwandige Türen mit durchgehender Gestängeführung
- Türöffnungswinkel 200 °
- Im Raster von 10 mm verstellbar
- 3 Schublade(n)
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Schubladen ab halber Höhe abwärts beliebig einsetzbar

- Traglast je Auszugsboden 50 kg
- Schubladen ab halber Höhe abwärts beliebig einsetzbar
- mit Drehgriff
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Universalschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Lochprägung	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Stahlblech
Breite	1130 mm	Höhenverstellraster Ebene	10 mm
Tiefe	590 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Schrank Ausstattung	Böden, Kästen, Schubladen	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Traglast Fachboden	50 kg	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Sichtlagerkästen Anzahl	30 Stück	Auszug Schublade	100 %
Kasten-Anzahl x Größe	6 x H x B x T 200 x 300 x 500 mm, 10 x H x B x T 200 x 200 x 350 mm, 7 x H x B x T 130 x 140 x 290 mm, 7 x H x B x T 130 x 140 x	Schublade Funktion	Schubladen ab halber Höhe abwärts beliebig einsetzbar
Material Kasten	Polyethylen	Verriegelung	3-seitig
Schubladen Anzahl	3 Stück	Türöffnungswinkel	200 °
Traglast Auszug	50 kg	Griff	Drehgriff
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Tür Ausführung	doppelwandige Türen mit durchgehender Gestängeführung
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	175,45 kg
Oberfläche Front	pulverbeschichtet		

Zubehör

323247		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in blau
323258		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in blau
323291		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau

323316		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in gelb
323327		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in gelb
323349		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in gelb
323382		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in grün
323393		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in grün
323418		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in grün
323451		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in rot
323462		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in rot
323484		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in rot
324589		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in grau
324603		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm, Aus Polyethylen in grau
324625		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in grau
324636		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in blau
324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
324658		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in grün
324669		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in rot
324705		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in grau

Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

527144



Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz