


## Bauer Kranarm

Traglast 5000 kg, Höhe x Länge x Breite 600 x 2200 - 3690 x 550 mm, Kranarm 8-fach ausziehbar, neigungsverstellbar, Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange



Artikelnummer: 997954



## Bauer Teleskop-Kranarm

### neigungsverstellbar

Kranarm

- Traglast 5000 kg
- Höhe x Länge x Breite 600 x 2200 - 3690 x 550 mm
- Einfahrtshöhe x Einfahrtbreite 84 x 184 mm
- Einfahrtaschenabstand 166 mm
- Mit Abrutschsicherung
- Kranarm 8-fach ausziehbar, neigungsverstellbar
- Mit 2 Haken
- Nicht kranbar
- Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

## Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Kranbar	Nicht kranbar
Hebezeugtyp	Lastaufnahme	Einfahrtaschenhöhe	84 mm
Last-Handling	Stapler-Anbaugerät	Einfahrtaschenbreite	184 mm
Stapler-Anbaugerät	Kranarm	Abstand Einfahrtaschen	166 mm

Traglast (max.)	5000 kg	Material	Stahl
Höhe	600 mm	Oberfläche	lackiert
Länge	2200-3690 mm	Farbe	gelborange // RAL2000
Breite	550 mm	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
Arm Funktion	8-fach ausziehbar, neigungsverstellbar	Sicherheitsausstattung Hebezeuge	Abrutschsicherung
Last-Handling Ausstattung	2 Haken	Gewicht	235 kg

## Dazu passt auch ...

142260		Krangabel, Traglast 3000 kg, Gabel Höhe x Länge x Breite 50 x 1000 x 120 mm, mit automatischem Gewichtsausgleich an der Öse
350239		Rundschlingen-Gehänge, Traglast einfach direkt 1000 kg, Nutzlänge 1 m, Strangzahl: 1 Stück, aus Polyester in violett